



Kabeltrommel Stahlkern, Typ: 40N-4



Bestelldaten

Bestellnummer	081106 40N-4
GTIN	4007123687640
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Die Kabeltrommeln entsprechen den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608). Robuste Kabeltrommel mit Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert.

Technische Beschreibung

Länge	22 mm
Material Kabel	Gummi-Neopren
Trommelwerkstoff	Stahlblech
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Kabelklasse	H07RN-F
Kabelaufbau	3G1,5
Höhe	39 mm
Kabelfarbe	schwarz

Datenblatt

IP-Schutzart	IP 44
Anzahl Steckdosen Typ F	4
Kabellänge	40 m
Nennleistung abgerollt	3500 (16A) W
Breite	30,5 mm
Anzahl Steckdosen	4
Nennstrom	16 A
Anzahl Steckdosen 230 V	4
Energieversorgung	Netzbetrieben
Diagnosesystem vorhanden	ja
Netzspannung	230 V
Produktart	Kabeltrommel