



Profi Kunststofftrommel "Cube", Typ: 33N-4



Bestelldaten

Bestellnummer	081113 33N-4
GTIN	4007123687503
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Die Kabeltrommeln entsprechen den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608).
Kunststoffkabeltrommel mit Rundum-Überrollschutz und praktischem Klappgriff.

Hinweis:

Einen passenden Halter zur Befestigung an GARANT Werkstattwagen und Rollwerkbanken finden Sie unter 914935 1.

Technische Beschreibung

Diagnosesystem vorhanden	ja
Kabelaufbau	3G1,5
Kabelfarbe	schwarz
Anzahl Steckdosen 230 V	4
IP-Schutzart	IP 44
Nennleistung abgerollt	3500 (16A) W

Datenblatt

Energieversorgung	Netzbetrieben
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Anzahl Steckdosen	4
Kabellänge	33 m
Kabelklasse	H07RN-F
Anzahl Steckdosen Typ F	5
Material Kabel	Gummi-Neopren
Trommelwerkstoff	Kunststoff-Gummi
Netzspannung	230 V
Nennstrom	16 A
Produktart	Kabeltrommel