



Kabeltrommel Stahlkern, Typ: 50B-4



Bestelldaten

Bestellnummer	081106 50B-4
GTIN	4007123687671
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Die Kabeltrommeln entsprechen den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608). Robuste Kabeltrommel mit Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert.

Technische Beschreibung

Nennstrom	16 A
Netzspannung	230 V
Material Kabel	PUR (Polyurethan)
Kabellänge	50 m
Anzahl Steckdosen Typ F	4
Kabelklasse	H07BQ-F
Kabelaufbau	3G1,5
Länge	32 mm

schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Trommelwerkstoff	Stahlblech
Anzahl Steckdosen	4
Breite	20 mm
Kabelfarbe	rot
Anzahl Steckdosen 230 V	4
Energieversorgung	Netzbetrieben
Höhe	40 mm
Diagnosesystem vorhanden	ja
Nennleistung abgerollt	3500 (16A) W
IP-Schutzart	IP 44
Produktart	Kabeltrommel