

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260033 40/12
GTIN	4045197652379
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A40T SCLCR/L12
Mittenversatz L ₃	27 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Unterlegplattenschraube	269013 5
Unterlegplatte	269005 6
Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	49 mm
Plattengröße	12 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe L ₂	38,5 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5
Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
Unterlegplatte Typ 6	269005 6
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500