

**Garant****DNMG 110404, Sorte: HB7415**

## Bestelldaten

Bestellnummer	250652 HB7415
GTIN	4045197667069
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

DNMG 110404 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

## Technische Beschreibung

Spanbrecher	TIS
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	S
Vorschub $f$	0,1 - 0,2 mm/U

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen