

Garant
Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/12mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260032 40/12
GTIN	4045197652294
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	269005 6
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	49 mm
ISO-Code Halter	A40T SCLCR/L12
Mittenversatz L_3	27 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
Unterlegplattenschraube	269013 5
Plattengröße	12 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe L_2	38,5 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 6	269005 6
Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5
Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500