



Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/09mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260029 20/09
GTIN	
Artikelklasse	25U

Beschreibung

Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Technische Beschreibung

Plattengröße	9 mm
Wendeplattenschraube	269022 3
ISO-Code Halter	A20R SCLCR/L09
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	22 mm
Mittenversatz L_3	11 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	19 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	20 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannschraube Typ 3	269022 3