



Steckdosenleiste mit USB 7-fach, Anzahl Steckdosen: 5B



Bestelldaten

Bestellnummer	081178 5B
GTIN	4007123691098
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Steckdosenleiste mit 2-fach USB-Ladefunktion. Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet. Schraublöcher zur Wandmontage.

Hinweis:

Schutzkontakt-Adapterstecker 250V/ 16A zur Verbindung von Schutzkontakt-Steckern mit abweichenden europäischen Steckersystemen finden Sie im Onlineshop unter Nr. 081172 und Nr. 081174.

Technische Beschreibung

Höhe	8 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Netzfrequenz	50 Hz
Anschluss Kabellänge	3 m
Breite	7 mm
Netzspannung	230 V
Kabelfarbe	schwarz
Gewicht	0,66 kg
Anzahl Steckdosen 230 V/16 A	5
Nennstrom	16 A
Ein-/Aus-Schalter	ja

Datenblatt

Kabeltyp	H05VV-F
Anzahl Steckdosen	5
Länge Leiste	430 mm
Kabelaufbau	3G1,5
Kabelklasse	H05VV-F
Kabellänge	3 m
Produktart	Steckdosenleiste