



Bohrstangen-Satz Stahl mit IK, rechts, Typ: SET06



Bestelldaten

Bestellnummer	260036 SET06
GTIN	4045197656629
Artikelklasse	29W

Beschreibung

Lieferumfang:
In Kunststoff-Box.

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A0608H SCLCR/L06
ISO-Code Halter	A0810J SCLCR/L06
ISO-Code Halter	A1012K SCLCR/L06
ISO-Code Halter	A1216M SCLCR/L06
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L ₁	22 mm
Kopflänge L ₁	27 mm
Kopflänge L ₁	33 mm

Kopflänge L ₁	42 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	8 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	13 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	16 mm
Spannhöhe L ₂	7 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Mittenversatz L ₃	4 mm
Mittenversatz L ₃	6 mm
Mittenversatz L ₃	7 mm
Mittenversatz L ₃	9 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Halsbreite L ₄	6 mm
Halsbreite L ₄	8 mm
Halsbreite L ₄	10 mm
Halsbreite L ₄	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 1216/06 mm	260032 1216/06
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 0608/06 mm	260032 0608/06
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 1012/06 mm	260032 1012/06
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 0810/06 mm	260032 0810/06
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500