

Garant**Klemmdrehhalter PDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250611 20/11
GTIN	4045197650542
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 4
Plattengröße	11 mm
Federstift-Set	259047 3
Kopflänge L ₁	28 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
ISO-Code Halter	PDJNR/L 2020K11
Unterlegplatte	259031 7
Schaftgröße	20 mm
Kniehebel	259015 7
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Kniehebelschraube	259018 6
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Kniehebel Typ 7	259015 7
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Feder-Set10-teilig Typ 4	259044 4
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Unterlegplatte Typ 7	259031 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500