

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/06mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260033 8/06
GTIN	4045197652300
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	6 mm
Plattengröße	6 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	A08H SCLCR/L06
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	10 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe L_2	7 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	8 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500