



## Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft- Ø / Plattengröße: 25/09mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	260029 25/09
GTIN	4960664541249
Artikelklasse	25U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Innenkühlung: ja

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

ISO-Code Halter: A25S SCLCR/L09

Einstellwinkel κ: 95 Grad

passende Wendeschneidplatte: CC.. 09T3..

Mindestvorbohr-Ø D<sub>min</sub>: 27 mm

Mittenversatz L<sub>3</sub>: 13,5 mm

### Technische Beschreibung

Plattengröße	9 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	27 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
ISO-Code Halter	A25S SCLCR/L09
Mittenversatz L <sub>3</sub>	13,5 mm
Wendeplattenschraube	269022 3
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	24 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube Typ 3	269022 3
Spannschraube	269406