

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. PDUNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	250627 20/11
GTIN	4045197650627
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kniehebel	259015 10
ISO-Code Halter	A20Q PDUNR/L11
Mittenversatz L <sub>3</sub>	16 mm
Plattengröße	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Kniehebelschraube	259018 12
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	19 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

Kniehebel Typ 10

259015 10

Kniehebelschraube Typ 12

259018 12