

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/06mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260033 10/06
GTIN	4045197652317
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A10K SCLCR/L06
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Mittenversatz L_3	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Plattengröße	6 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	12 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L_2	9 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
