

Garant**Klemmdrehhalter PDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250611 25/11
GTIN	4045197650559
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 7
ISO-Code Halter	PDJNR/L 2525M11
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Feder-Set	259044 4
Plattengröße	11 mm
Kniehebel	259015 7
Kniehebelschraube	259018 6
Federstift-Set	259047 3
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Kopflänge L ₁	33 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 7	259031 7
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehebel Typ 7	259015 7
Feder-Set10-teilig Typ 4	259044 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500