



Bohrstangen-Satz Stahl mit IK, rechts, Typ: SET09



Bestelldaten

Bestellnummer	260036 SET09
GTIN	4045197657701
Artikelklasse	29W

Beschreibung

Lieferumfang:
In Kunststoff-Koffer.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
ISO-Code Halter	A16Q SCLCR/L09
ISO-Code Halter	A20R SCLCR/L09
ISO-Code Halter	A25R SCLCR/L09
Mindestvorbohr- \varnothing D_{min}	20 mm
Mindestvorbohr- \varnothing D_{min}	25 mm
Mindestvorbohr- \varnothing D_{min}	28 mm
Spannhöhe L_2	15 mm
Spannhöhe L_2	18 mm

Spannhöhe L ₂	23 mm
Mittenversatz L ₃	10,7 mm
Mittenversatz L ₃	10,5 mm
Mittenversatz L ₃	14,5 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 20/09 mm	260032 20/09
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 16/09 mm	260032 16/09
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 25/12 mm	260032 25/12
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500