

Garant

Stahl-Bohrstange A.. PDUNL 93°, für Wendeschneidplatten DN.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250627 25/11
GTIN	4045197650634
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
Kniehebelschraube	259018 6
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Kniehebel	259015 7
Plattengröße	11 mm
Federstift-Set	259047 2
Feder-Set	259044 4
Mittenversatz L_3	18,5 mm
ISO-Code Halter	A25R PDUNR/L11
Unterlegplatte	259031 7
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	24 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Kniehebel Typ 7	259015 7
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Unterlegplatte Typ 7	259031 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500