

Garant**Klemmdrehhalter PDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250611 20/15
GTIN	4045197650566
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 28
ISO-Code Halter	PDJNR/L 2020K15
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Kopflänge L ₁	35 mm
Feder-Set	259044 2
Kniehebel	259015 8
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Kniehebelschraube	259018 7
Federstift-Set	259047 2
Plattengröße	15 mm
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 28	259031 28
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Kniehebel Typ 8	259015 8
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebelschraube Typ 7	259018 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500