



## Bohrstangen-Satz Stahl mit IK, links, Typ: SET06



### Bestelldaten

Bestellnummer	260037 SET06
GTIN	4045197656643
Artikelklasse	29W

### Beschreibung

**Lieferumfang:**  
In Kunststoff-Box.

### Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	A0608H SCLCR/L06
ISO-Code Halter	A0810J SCLCR/L06
ISO-Code Halter	A1012K SCLCR/L06
ISO-Code Halter	A1216M SCLCR/L06
Spannhöhe L <sub>2</sub>	7 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	9 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	11 mm

Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	8 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	16 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	4 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	6 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	7 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	9 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	22 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	27 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	33 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	42 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	6 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	8 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	10 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	12 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 1216/06 mm	260033 1216/06
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 0608/06 mm	260033 0608/06
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 0810/06 mm	260033 0810/06
Bohrstange Stahl Schaft-Ø / Plattengröße 1012/06 mm	260033 1012/06
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500