Garant

Klemmdrehhalter PDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN.., links, Schaft-/Plattengröße: 25/15mm



Bestelldaten

Bestellnummer	250611 25/15
GTIN	4045197650573
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DN 1506
Schaftgröße	25 mm
Feder-Set	259044 2
Federstift-Set	259047 2
Kopflänge L₁	35 mm
Kniehebelschraube	259018 7
Unterlegplatte	259031 28
Plattengröße	15 mm
Kniehebel	259015 8
ISO-Code Halter	PDJNR/L 2525M15
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 7	259018 7
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Unterlegplatte Typ 28	259031 28
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebel Typ 8	259015 8
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,	
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500	659957 500
cN·m	