

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/09mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260033 16/09
GTIN	4045197652331
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	20 mm
Plattengröße	9 mm
ISO-Code Halter	A16Q SCLCR/L09
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Mittenversatz L_3	11 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L_2	14 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500