



Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 10/12



Bestelldaten

Bestellnummer	341421 10/12
GTIN	8436004857029
Artikelklasse	39Z

Beschreibung

Ausführung:

Industrierausführung

Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Für Ständerbohrmaschinen.

Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Technische Beschreibung

Spannbereich	0 - 10 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	12,065 mm
Bohrfutterkegel	B 12
Bohrkopflänge geschlossen	86 mm
Außen-Ø	40 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos