



Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 10/16



Bestelldaten

Bestellnummer	341421 10/16
GTIN	8436004857036
Artikelklasse	39Z

Beschreibung

Ausführung:

Industrierausführung

Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Für Ständerbohrmaschinen.

Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Technische Beschreibung

Bohrfutterkegel	B 16
Außen-Ø	40 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	15,733 mm
Bohrkopflänge geschlossen	86 mm
Spannbereich	0 - 10 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos