



Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 8



Bestelldaten

Bestellnummer	341421 8
GTIN	8436004857012
Artikelklasse	39Z

Beschreibung

Ausführung:

Industrierausführung

Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Für Ständerbohrmaschinen.

Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Technische Beschreibung

Spannbereich	0 - 8 mm
Bohrkopflänge geschlossen	78 mm
Bohrfutterkegel	B 12
Außen-Ø	37 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	12,065 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos