



Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 13/12



Bestelldaten

Bestellnummer	341421 13/12
GTIN	8436004857043
Artikelklasse	39Z

Beschreibung

Ausführung:

Industrierausführung

Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Für Ständerbohrmaschinen.

Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Technische Beschreibung

Spannbereich	1 - 13 mm
Außen-Ø	47 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	12,065 mm
Bohrfutterkegel	B 12
Bohrkopflänge geschlossen	103 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos