



Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 7,4-10



Bestelldaten

Bestellnummer	341760 7,4-10
GTIN	8436004857098
Artikelklasse	39Z

Beschreibung

Ausführung:

- **Selbstspannendes schlüsselloses Bohrfutter mit hohen Spannkräften.**
- **Sehr ergonomisch, bedienungsfreundlich.**
- **Optimal für die Medizinbranche dank Autoklavierbeständigkeit.**
- **Aus besonders korrosionsbeständigem Stahl.**
- **Höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards durch Zertifizierung nach ISO 13485.**
- **Durchgangsbohrung ermöglicht es Bohrer, Reibahlen, Stifte und andere Werkzeuge sicher zu verwenden.**

Verwendung:

Für den Einsatz in der chemischen-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Medizin, Luftfahrt.

Technische Beschreibung

Bohrkopflänge geschlossen	66 mm
Bohrkopflänge geöffnet	59 mm
Spannbereich	0,3 - 7,4 mm
Aufnahme	B10 Zoll
Außen-Ø	32 mm
Gewicht	0,218 kg
Produktart	Bohrfutter schlüssellos

