



## Bohrstangen-Satz Stahl mit IK, links, Typ: SET09



### Bestelldaten

Bestellnummer	260037 SET09
GTIN	4045197657725
Artikelklasse	29W

### Beschreibung

**Lieferumfang:**  
In Kunststoff-Koffer.

### Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
ISO-Code Halter	A16Q SCLCR/L09
ISO-Code Halter	A20R SCLCR/L09
ISO-Code Halter	A25R SCLCR/L09
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	18 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	23 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	10,7 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	10,5 mm

Mittenversatz $L_3$	14,5 mm
Mindestvorbohr- $\varnothing$ $D_{min}$	20 mm
Mindestvorbohr- $\varnothing$ $D_{min}$	25 mm
Mindestvorbohr- $\varnothing$ $D_{min}$	28 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Bohrstange Stahl Schaft- $\varnothing$ / Plattengröße 20/09 mm	260033 20/09
Bohrstange Stahl Schaft- $\varnothing$ / Plattengröße 16/09 mm	260033 16/09
Bohrstange Stahl Schaft- $\varnothing$ / Plattengröße 25/12 mm	260033 25/12
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500