

Garant**Klemmdrehhalter PDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250611 32/15
GTIN	4045197654625
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 2
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Unterlegplatte	259031 28
Kniehebelschraube	259018 7
Kniehebel	259015 8
Kopflänge L ₁	36 mm
Schaftgröße	32 mm
Plattengröße	15 mm
ISO-Code Halter	PDJNR/L 3232P15
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Federstift-Set	259047 2
Gesamtlänge L	170 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 7	259018 7
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Kniehebel Typ 8	259015 8
Unterlegplatte Typ 28	259031 28
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500