

Garant**Klemmdrehhalter PDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250610 20/11
GTIN	4045197650498
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Federstift-Set	259047 3
Kopflänge L ₁	28 mm
Feder-Set	259044 4
Kniehebelschraube	259018 6
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Kniehebel	259015 7
ISO-Code Halter	PDJNR/L 2020K11
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Unterlegplatte	259031 7
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 4	259044 4
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Unterlegplatte Typ 7	259031 7
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehebel Typ 7	259015 7
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500