

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CU7010****Bestelldaten**

Bestellnummer	260052 CU7010
GTIN	4045197667267
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 060204 CU7010 Sorte: CU7010

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 210 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 210 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	80 - 140 m/min
Spanbrecher	SS
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	CU7010
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen