

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/12mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260033 25/12
GTIN	4045197652355
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Plattengröße	12 mm
Mittenversatz L ₃	17 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 9
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	30 mm
ISO-Code Halter	A25R SCLCR/L12
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	24 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Wendeplattenschrauben-Set Typ 9	269028 9
Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500