

Garant
Klemmdrehhalter PDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/11 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250610 25/11
GTIN	4045197650504
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 4
Federstift-Set	259047 3
Kniehebel	259015 7
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
ISO-Code Halter	PDJNR/L 2525M11
Unterlegplatte	259031 7
Plattengröße	11 mm
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L ₁	33 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Kniehebelschraube	259018 6
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 4	259044 4
Kniehebel Typ 7	259015 7
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Unterlegplatte Typ 7	259031 7
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500