



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA510



### Bestelldaten

Bestellnummer	250696 CA510
GTIN	4960664698455
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DNMG 150604 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: PQ

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 180 - 590 m/min

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 590 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	PQ
Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,13 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,4 mm

Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen