

**LOCTITE****Gewindedichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: 572**

## Bestelldaten

Bestellnummer	083321 572
GTIN	5010266572321
Artikelklasse	04L

## Beschreibung

### Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

### Verwendung:

Langsam aushärtend, für Fittings, Hähne und Ventile.

### Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

## Technische Beschreibung

für Gewindegröße Zoll	3 Zoll
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
für Gewindegröße M bis	M80

Funktionsfestigkeit nach	72 h
minimales Losbrechmoment	7 Nm
Herstellerbezeichnung	LOCTITE 572
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Handfestigkeit nach	12 min
Farbe	weiß
Dynamische Viskosität	14400 - 28600 mPas
geeignet für Einsatzbereich	Rohrgewinde
geeignet für Einsatzbereich	Anschlussstücke
Füllmenge	50 ml
maximales Spaltmaß	0,1 mm
Chemische Basis	Dimethacrylatester
geeignet für Material	Metall
Form	pastös
Flammpunkt	93 °C
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Festigkeitsklasse	mittelfest
Produktnameattribut	50 ml
Produktart	Dichtmittel