

**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. PDUNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250626 20/11
GTIN	4045197650580
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	16 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Plattengröße	11 mm
Kniehebel	259015 10
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	25 mm
ISO-Code Halter	A20Q PDUNR/L11
Kniehebelschraube	259018 12
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe $L_2$	19 mm
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

Kniehebel Typ 10

259015 10

Kniehebelschraube Typ 12

259018 12