



Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA6525



Bestelldaten

Bestellnummer	250696 CA6525
GTIN	4960664513147
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DNMG 150604 CA6525 Sorte: CA6525

Spanbrecher: MQ

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MQ
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min

Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen