

Garant**Klemmdrehhalter PDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250610 25/15
GTIN	4045197650528
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 7
Feder-Set	259044 2
Kopflänge L ₁	35 mm
Unterlegplatte	259031 28
Plattengröße	15 mm
ISO-Code Halter	PDJNR/L 2525M15
Schaftgröße	25 mm
Federstift-Set	259047 2
Kniehebel	259015 8
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 7	259018 7
Kniehebel Typ 8	259015 8
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Unterlegplatte Typ 28	259031 28
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500