

**SICOMET<sup>®</sup>**  
**omniFIT<sup>®</sup>****Flächendichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: FD10**

## Bestelldaten

Bestellnummer	083337 FD10
GTIN	
Artikelklasse	08G

## Beschreibung

### Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Das flüssige Dichtungsmaterial füllt alle Zwischenräume aus und stellt einen 100%igen Kontakt der Oberflächen her. Die Verbindung dichtet dauerhaft ab.

### Verwendung:

Zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen, gleicht Unebenheiten aus.

### Hinweis:

Oberflächen vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

## Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	FD10
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS05: Ätzwirkung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Funktionsfestigkeit nach	6 h
Dynamische Viskosität	10000 - 15000 mPa·s
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Lagertemperatur	8 - 28 °C
geeignet für Einsatzbereich	Flanschverbindung
geeignet für Einsatzbereich	Flächendichtung
Chemische Basis	Dimethacrylate
minimales Losbrechmoment	22 N·m
Füllmenge	50 ml
geeignet für Material	Metall
Temperatur Einsatzbereich	-60 - 150 °C
Flammpunkt	100 °C
Farbe	grün
maximales Spaltmaß	0,3 mm
Festigkeitsklasse	mittelfest
Dichte	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Produktnamensattribut	50 ml
Produktart	Dichtmittel