

Garant
Klemmhalter gerade – außen 0°, links, Schaftbreite b: 25mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273801 25 |
| GTIN | 4045197499950 |
| Artikelklasse | 21W |

Beschreibung
Ausführung:

- **Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.**
- **Zur Sicherstellung der optimalen Verbindung ist das maximale Anzugsmoment der Montageschraube auf den Schaft gelasert.**
- **Höchste Positionsgenauigkeit sowie höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte.**

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Schneidenträger müssen separat bestellt werden.

Kopflänge L₁: 38 mm

Gesamtlänge L: 163 mm

L₂: 27,5 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Schraube | 279815 9 (TX25; 6 Nm) |
| L ₂ | 27,5 mm |
| Kopflänge L ₁ | 38 mm |
| Schaftbreite b | 25 mm |

| | |
|---------------|-------------|
| Gesamtlänge L | 163 mm |
| Einsatzart | links |
| Produktart | Klemmhalter |

Zubehör

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m | 659906 1600 |
| 8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm | 659874 50 |
| Klemmschraube | 279910 |
| Klemmschraube Typ 9 | 279815 9 |
| PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX25 | 674248 TX25 |