

**Garant**
**Klemmdrehhalter PDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/15mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250610 32/15
GTIN	4045197654618
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Unterlegplatte	259031 28
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Kopflänge L <sub>1</sub>	36 mm
Plattengröße	15 mm
Kniehebelschraube	259018 7
Feder-Set	259044 2
Schaftgröße	32 mm
ISO-Code Halter	PDJNR/L 3232P15
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	40 mm
Kniehebel	259015 8
Federstift-Set	259047 2
Gesamtlänge L	170 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Kniehebel Typ 8	259015 8
Kniehebelschraube Typ 7	259018 7
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Unterlegplatte Typ 28	259031 28
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500