

**Garant****Bohrstange, links, Ø DS: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273811 25
GTIN	4045197500045
Artikelklasse	21W

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.**
- **Zur Sicherstellung der optimalen Verbindung ist das maximale Anzugsmoment der Montageschraube auf den Schaft gelasert.**
- **Höchste Positionsgenauigkeit sowie höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte.**

**Passend für:**

Schneidenträger Nr. 273813; 273816; 273818; 273827.

**Lieferumfang:**

Inklusive Montageschrauben.

**Hinweis:**

Schneidenträger müssen separat bestellt werden.

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Mittenversatz L<sub>3</sub>: 15 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 38 mm

Gesamtlänge L: 213 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz L <sub>3</sub>	15 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	38 mm
Schraube	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Gesamtlänge L	213 mm

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Einsatzart	links
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Klemmschraube	279910
Klemmschraube Typ 9	279815 9