

Garant

Klemmhalter gekröpft – außen 90°, rechts, Schaftbreite b: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273805 16
GTIN	4045197499967
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:

- **Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.**
- **Zur Sicherstellung der optimalen Verbindung ist das maximale Anzugsmoment der Montageschraube auf den Schaft gelasert.**
- **Höchste Positionsgenauigkeit sowie höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte.**

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273821; 273823; 273825; 273829.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Schneidenträger müssen separat bestellt werden.

Kopflänge L₁: 20,5 mm

Gesamtlänge L: 110 mm

L₂: 29 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Technische Beschreibung

L ₂	29 mm
Kopflänge L ₁	20,5 mm
Schraube	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Schaftbreite b	16 mm

Gesamtlänge L	110 mm
Einsatzart	rechts
Produktart	Klemmhalter

Zubehör

Klemmschraube	279910
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Klemmschraube Typ 9	279815 9