

## Garant

### Klemmhalter gekröpft – außen 90°, rechts, Schaftbreite b: 20mm



## Bestelldaten

Bestellnummer	273805 20
GTIN	4045197499974
Artikelklasse	21W

## Beschreibung

### Ausführung:

- **Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.**
- **Zur Sicherstellung der optimalen Verbindung ist das maximale Anzugsmoment der Montageschraube auf den Schaft gelasert.**
- **Höchste Positionsgenauigkeit sowie höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte.**

### Passend für:

Schneidenträger Nr. 273821; 273823; 273825; 273829.

### Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

### Hinweis:

Schneidenträger müssen separat bestellt werden.

Kopflänge L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Gesamtlänge L: 135 mm

L<sub>2</sub>: 33 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

## Technische Beschreibung

L <sub>2</sub>	33 mm
Schraube	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Kopflänge L <sub>1</sub>	20,5 mm
Schaftbreite b	20 mm

Gesamtlänge L	135 mm
Einsatzart	rechts
Produktart	Klemmhalter

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Klemmschraube Typ 9	279815 9
Klemmschraube	279910
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50