

Garant
Schrumpffutter, SK 40 A = 130, Spann-Ø D1: 10mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302266 10 |
| GTIN | 4045197646101 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung
Ausführung:

- **Hochwarmfester Stahl.**
- **Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.
Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835,
Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|---------------|
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 130 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 10 mm |
| Außen-Ø D | 32 mm |
| Aufnahme | SK 40 A = 130 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Form | ADB |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 μm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Schrumpffutter |

Zubehör

| | |
|--|---------------|
| Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308700 40 |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40 | 308650 40 |
| Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 25/10 mm | 302410 25/10 |
| Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40 | 308740 40 |
| Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308760 40 |
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308785 40 |
| Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M | 308670 40M |
| Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302416 32/10 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308802 40 |
| Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302410 32/10 |
| AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40 | 308600 40 |
| Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| | 308625 40 |

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 40 354225 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

308615 40

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308765 40

Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 25/10 mm

302416 25/10

Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube, mit Kühlkanalbohrungen Ø d / Ø D1 32/10 mm

302414 32/10

Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°mit Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

308806 40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

308630 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

308610 40

Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40

308820 40

Kühleinheit Typ CU1

354215 CU1

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

308620 40

Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft Ø d / Ø D1 20/10 mm

302415 20/10

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40

308660 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40

308605 40

Schrumpfergerät Typ SU1

354210 SU1

AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40

308640 40

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308795 40

Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°mit Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 32/10 mm

302412 32/10

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40

308635 40

| | |
|---|-----------|
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308801 40 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308790 40 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40 | 308830 40 |