

## Garant

### Klemmhalter gerade – außen 0°, rechts, Schaftbreite b: 20mm



## Bestelldaten

Bestellnummer	273800 20
GTIN	4045197499912
Artikelklasse	21W

## Beschreibung

### Ausführung:

- **Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.**
- **Zur Sicherstellung der optimalen Verbindung ist das maximale Anzugsmoment der Montageschraube auf den Schaft gelasert.**
- **Höchste Positionsgenauigkeit sowie höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte.**

### Passend für:

Schneidenträger Nr. 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

### Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

### Hinweis:

Schneidenträger müssen separat bestellt werden.

Kopflänge L<sub>1</sub>: 38 mm

Gesamtlänge L: 138 mm

L<sub>2</sub>: 22,5 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

## Technische Beschreibung

Kopflänge L <sub>1</sub>	38 mm
L <sub>2</sub>	22,5 mm
Schaftbreite b	20 mm
Schraube	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Gesamtlänge L	138 mm
Einsatzart	rechts
Produktart	Klemmhalter

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Klemmschraube Typ 9	279815 9
8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Klemmschraube	279910
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25