

Garant**Klemmhalter gekröpft – außen 90°, links, Schaftbreite b: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273806 25
GTIN	4045197500014
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

- **Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.**
- **Zur Sicherstellung der optimalen Verbindung ist das maximale Anzugsmoment der Montageschraube auf den Schaft gelasert.**
- **Höchste Positionsgenauigkeit sowie höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte.**

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273820; 273822; 273824; 273828.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Schneidenträger müssen separat bestellt werden.

Kopflänge L₁: 20,5 mm

Gesamtlänge L: 160 mm

L₂: 38 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	20,5 mm
Schaftbreite b	25 mm
L ₂	38 mm
Schraube	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Gesamtlänge L	160 mm
Einsatzart	links
Produktart	Klemmhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
Klemmschraube Typ 9	279815 9
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Klemmschraube	279910
8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50