

Garant**Bohrstange, rechts, Ø DS: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273810 25
GTIN	4045197500021
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

- **Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.**
- **Zur Sicherstellung der optimalen Verbindung ist das maximale Anzugsmoment der Montageschraube auf den Schaft gelasert.**
- **Höchste Positionsgenauigkeit sowie höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte.**

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273812; 273815; 273817; 273826.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Schneidenträger müssen separat bestellt werden.

Schaft-Ø D_s: 25 mm

Mittenversatz L₃: 15 mm

Kopflänge L₁: 38 mm

Gesamtlänge L: 213 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	38 mm
Mittenversatz L ₃	15 mm
Schraube	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Gesamtlänge L	213 mm

Schaft-Ø D _s	25 mm
Einsatzart	rechts
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
Klemmschraube Typ 9	279815 9
Klemmschraube	279910
8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600