

Garant

Klemmhalter gerade – außen 0°, links, Schaftbreite b: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273801 16
GTIN	4045197499936
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:

- **Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.**
- **Zur Sicherstellung der optimalen Verbindung ist das maximale Anzugsmoment der Montageschraube auf den Schaft gelasert.**
- **Höchste Positionsgenauigkeit sowie höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte.**

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Schneidenträger müssen separat bestellt werden.

Kopflänge L₁: 38 mm

Gesamtlänge L: 113 mm

L₂: 18,5 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Technische Beschreibung

Schaftbreite b	16 mm
L ₂	18,5 mm
Kopflänge L ₁	38 mm
Schraube	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Gesamtlänge L	113 mm
Einsatzart	links
Produktart	Klemmhalter

Zubehör

8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
Klemmschraube Typ 9	279815 9
Klemmschraube	279910