

LOCTITE.**Gewindedichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: 577**

Bestelldaten

Bestellnummer	083321 577
GTIN	5010266011998
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke, geeignet für alle Metalle.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Technische Beschreibung

für Gewindegröße Zoll	3 Zoll
für Gewindegröße M bis	M80
Funktionsfestigkeit nach	1 h

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
minimales Losbrechmoment	33 Nm
Herstellerbezeichnung	LOCTITE 577
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
maximales Spaltmaß	0,25 mm
Dynamische Viskosität	70000 - 130000 mPas
Chemische Basis	Dimethacrylatester
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Farbe	gelb
Füllmenge	50 ml
geeignet für Material	Metall
Handfestigkeit nach	20 min
Flammpunkt	93 °C
Form	flüssig
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Festigkeitsklasse	mittelfest
Dichte	1,15 g/cm ³
Produktnamensattribut	50 ml
Produktart	Dichtmittel