

**Garant****HSS-Bohrstange AH.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, rechts,  
Auskräglänge / Plattengröße: 50/S4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268702 50/S4
GTIN	4045197591920
Artikelklasse	21V

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
Plattengröße	4 mm
ISO-Code Halter	AH06X SCLDR/LS4
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	6,92 mm
Mittenversatz $L_3$	3,5 mm
Gesamtlänge $L$	75 mm
Spannhöhe $L_2$	5,54 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft-Ø $D_s$	6 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

Wendeplattenschrauben-Set Typ 10

269028 10

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200  
cN·m

659957 200